

# Protector de caja para manómetro Modelo 910.18

Hoja técnica WIKA AC 09.09

## Aplicaciones

- Ámbitos de uso que requieren protección contra impactos, golpes, corrosión y condiciones meteorológicas
- Instrumentos de medición conectados a válvulas

## Características

- Su uso permite prolongar la vida útil de los instrumentos
- Para los tamaños nominales 50 [2"], 63 [2 ½"], 80 [3"] y 100 [4"]
- Para instrumentos con conexiones radiales o traseras
- Montaje sencillo



Modelo de protector de caja 910.18

## Descripción

El protector de la caja modelo 910.18 se coloca en el manómetro antes de montarlo.

La superficie exterior lisa está interrumpida por rebordes de goma y la superficie interior es estriada. Gracias a la parte posterior abierta, el protector de caja puede utilizarse para instrumentos con ubicaciones de conexión radiales y de montaje posterior sin comprometer las funciones de seguridad. Todas las especificaciones de los instrumentos según la norma EN 837 o según las normas ISO 5171 o ISO 7291 siguen cumpliéndose con el uso del modelo 910.18.

El color del protector de caja de instrumentos conformes a las normas ISO 5171 o ISO 7291 se define en dichas normas.

## Datos técnicos

Información básica	
Diámetro nominal	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ø 50 [2"]</li><li>■ Ø 63 mm [2 ½"]</li><li>■ Ø 80 mm [3"]</li><li>■ Ø 100 mm [4"]</li></ul>
Material	Goma
Colores	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Negro, similar a RAL 9005 a RAL 7021</li><li>■ Azul (para oxígeno), similar a RAL 5009</li><li>■ Rojo (para acetileno y otros gases), similar a RAL 3013</li></ul>

## Códigos

El protector de caja se puede utilizar tanto para ubicaciones de conexión radiales como de montaje posterior.

Diámetro nominal	Modelo	Color	Código
50 [2"]	111.10, 111.12	Negro	0091111
	111.11	Negro	0091111
	111.31	Negro	0091111
63 [2 ½"]	111.10, 111.12	Negro	11329573
	131.11	Negro	11329573
	213.40	Negro	11329573
	213.53, 213.57	Negro	11329573
	111.10, 111.12	Azul	9090894
	131.11	Azul	9090894
	213.40	Azul	9090894
	213.53, 213.57	Azul	9090894
	111.10, 111.12	Rojo	9090886
	131.11	Rojo	9090886
	213.40	Rojo	9090886
	213.53, 213.57	Rojo	9090886
80 [3"]	111.10, 111.12	Azul	9090908
	111.14	Azul	9090908
100 [4"]	213.53	Negro	14063622
	23x.50	Negro	14063622
	213.53	Azul	9090916
	23x.50	Azul	9090916

## Información para pedidos

Para realizar el pedido es suficiente indicar el código. Otras opciones requiere una especificación adicional.

© 03/2003 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, reservados todos los derechos..

Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.

Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

En caso de interpretación diferente de la hoja técnica traducida y de la inglesa, prevalecerá la redacción inglesa.

