

# Cuffia di protezione per manometro Modello 910.18

Scheda tecnica WIKA AC 09.09

## Applicazioni

- Campi di applicazione che richiedono protezione da impatti, urti, corrosione e influenze atmosferiche
- Per manometri su valvole di riduzione della pressione

## Caratteristiche distintive

- L'utilizzo consente una durata di servizio degli strumenti più lunga
- Per diametri nominali 50 [2"], 63 [2 ½"], 80 [3"] e 100 [4"]
- Per strumenti con attacco radiale e posteriore
- Semplice montaggio



Cuffia di protezione modello 910.18

## Descrizione

La cuffia di protezione 910.18 viene fissata al manometro prima del montaggio.

La superficie esterna liscia è interrotta dalla guarnizione in gomma e la superficie interna è scanalata. Grazie al lato posteriore aperto, la cuffia di protezione può essere utilizzata per strumenti con attacco radiale e posteriore senza comprometterne le funzioni di sicurezza. Tutte le specifiche dello strumento in conformità a EN 837, ISO 5171 o ISO 7291 continuano a essere soddisfatte attraverso l'utilizzo del modello 910.18.

Il colore della cuffia di protezione per gli strumenti in conformità a ISO 5171 o ISO 7291 è definito negli standard.

## Specifiche tecniche

Informazioni di base	
Diametro nominale	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ø 50 [2"]</li><li>■ Ø 63 mm [2 ½"]</li><li>■ Ø 80 mm [3"]</li><li>■ Ø 100 mm [4"]</li></ul>
Materiale	Gomma
Colori	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nero, simile da RAL 9005 a RAL 7021</li><li>■ Blu (per ossigeno), simile a RAL 5009</li><li>■ Rosso (per acetilene e altri gas), simile a RAL 3013</li></ul>

## Codici d'ordine

La cuffia di protezione può essere utilizzata per strumenti con attacco radiale e posteriore.

Diametro nominale	Modello	Colore	Numero d'ordine
50 [2"]	111.10, 111.12	Nero	0091111
	111.11	Nero	0091111
	111.31	Nero	0091111
63 [2 ½"]	111.10, 111.12	Nero	11329573
	131.11	Nero	11329573
	213.40	Nero	11329573
	213.53, 213.57	Nero	11329573
	111.10, 111.12	Blu	9090894
	131.11	Blu	9090894
	213.40	Blu	9090894
	213.53, 213.57	Blu	9090894
	111.10, 111.12	Rosso	9090886
	131.11	Rosso	9090886
	213.40	Rosso	9090886
	213.53, 213.57	Rosso	9090886
80 [3"]	111.10, 111.12	Blu	9090908
	111.14	Blu	9090908
100 [4"]	213.53	Nero	14063622
	23x.50	Nero	14063622
	213.53	Blu	9090916
	23x.50	Blu	9090916

## Informazioni per l'ordine

Per ordinare il prodotto descritto è sufficiente il numero d'ordine indicato. Le opzioni richiedono specifiche supplementari.

© 03/2003 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.  
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.  
In caso di una diversa interpretazione tra la scheda tecnica tradotta e quella in inglese, prevale quest'ultima.

