

## Questionario per livellostati a galleggiante Montaggio orizzontale

### Dati del cliente

Azienda	Data
Nome	Telefono
Reparto	Cellulare
Indirizzo	Fax
	E-mail

### Dati dell'applicazione

#### Modello HLS-S (fig. in alto)

#### Modello HLS-P (fig. in basso)



Omologazione

Materiale

Pressione

Densità

Temperatura

Attacco al processo

\_\_\_\_\_

bar

kg/m<sup>3</sup>

°C



#### Modello HLS-Mxx (versione miniaturizzata)



Modello	Materiale	Montaggio	Attacco elettrico	Attacco al processo	N. articolo
HLS-M11	PP	Dall'interno	Cavo	G 1/4"	117612
HLS-M12	PP	Dall'esterno	Cavo	1/2" NPT	118329
HLS-M21	Acciaio inox 1.4301	Dall'interno	Cavo	G 1/8"	118330
HLS-M22	Acciaio inox 1.4301	Dall'esterno	Cavo	1/2" NPT	013955
HSL-M23	Acciaio inox 1.4301	Dall'esterno	Connettore	1/2" NPT	118332

## Requisiti di prova

Certificato dei materiali 3.1 (EN 10204)

Prova di pressione idrostatica

Prova(e) NDE Descrizione \_\_\_\_\_

Altri \_\_\_\_\_

## Note aggiuntive

---

---

---

---

---

