

Manómetro con tubo Bourdon, aleación de cobre Con capilar, DN 27 [1"] y 40 [1 ½"] Modelo 101.00

Hoja técnica WIKA PM 01.22



Otras homologaciones,
véase página 4

Aplicaciones

- Para medios gaseosos, líquidos, no viscosos y no cristalizantes, compatibles con aleaciones de cobre
- Tecnología de calefacción

Características

- Conexión a proceso: G ¼ B o conexión de enchufe
- Rango de escala: 0...4 bar [0 ... 60 psi] o 0... 6 bar [0 ... 100 psi]
- Muy fácil de instalar (montaje a presión)
- No es necesario doblar ni enrollar el capilar de plástico
- Se confirma la idoneidad de los capilares de plástico en ensayos a largo plazo en condiciones de aplicación características



Fig. izquierda: NS 40 [1 ½"]
Fig. derecha: NS 27 [1"]

Descripción

El modelo 101.00 es un manómetro de tubo de Bourdon con capilar. Este instrumento se basa en el acreditado sistema de medición de tubo Bourdon. La caja de plástico está disponible en tamaños nominales de 27 mm [1"] y 40 mm [1 ½"].

Características capilares

Gracias a la longitud y flexibilidad del capilar, la posición de montaje del manómetro puede ser independiente del punto de medición. La versión con capilares de plástico utiliza un material específico que mantiene la resistencia a largo plazo también a altas temperaturas. Una ventaja de los capilares de plástico, frente a los de cobre o latón, es que no es necesario doblarlos ni enrollarlos. Así, el capilar de plástico facilita mucho la instalación y elimina el riesgo de fractura por fatiga.

Ámbito de aplicación en la tecnología de calefacción

Estos instrumentos son especialmente adecuados para su aplicación en la industria de calefacción. La idoneidad del instrumento se confirmó en pruebas a largo plazo en condiciones de aplicación típicas.

Versiones personalizadas

Basándose en su experiencia de muchos años en la producción y el desarrollo, WIKA ofrece también soluciones según las exigencias del cliente. La conexión a proceso estándar G ¼ B puede completarse, bajo pedido, con un anillo de sellado de plástico en la rosca. Esto elimina el sellado durante el montaje, que lleva mucho tiempo y es propenso a errores. Para diseños de conexiones a proceso específicos del cliente, WIKA también ofrece el desarrollo de conexiones de enchufe de plástico para satisfacer el requisito.

Datos técnicos

Información básica	
Estándar	En base a EN 837-1 → Para información sobre la "Selección, instalación, manejo y funcionamiento de los manómetros", véase la hoja técnica IN 00.05.
Diámetro nominal (DN)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 27 mm [1"] ■ Ø 40 mm [1 ½"]
Posición de la conexión	Conexión dorsal céntrica
Mirilla	Plástico, transparente, apretada en la caja
Caja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plástico, negro ■ Plástico, blanco
Montaje	
DN 27 [1"]	Montaje deslizante
DN 40 [1 ½"]	Montaje a presión con orejetas de fijación laterales
Mecanismo	Aleación de cobre

Elemento sensible	
Tipo de elemento sensible	Tubo Bourdon, tipo C
Material	Aleación de cobre
Estanqueidad	Tasa de fuga $\leq 5 \cdot 10^{-3}$ mbar l/s

Datos de exactitud	
Clase de exactitud	
DN 27 [1"]	Clase 4,0
DN 40 [1 ½"]	Clase 2,5
Error de temperatura	Sobre la desviación de las condiciones de referencia en el sistema de medición: $\leq \pm 0,4$ % por 10 °C [$\leq \pm 0,4$ % por 18 °F] del valor máximo de la escala
Condiciones de referencia	
Temperatura ambiente	+20 °C [68 °F]

Rangos de indicación

bar	
0 ... 4	0 ... 6

kg/cm ²	
0 ... 4	0 ... 6

kPa	
0 ... 400	0 ... 600

MPa	
0 ... 0,4	0 ... 0,6

psi	
0 ... 60	0 ... 100

Más detalles sobre: Rango de indicación	
Rangos de escala especiales	→ Otros rangos a consultar
Unidad	<ul style="list-style-type: none"> ■ bar ■ psi ■ kg/cm² ■ kPa ■ MPa
Esfera	
Color de escala	Negro
Material	Plástico
Escala especial	→ Otras escalas o esferas específicas del cliente, por ejemplo, con marca roja, arcos circulares o sectores circulares, bajo petición
Aguja	
Aguja/aguja de arrastre	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sin ■ Aguja roja en mirilla
Aguja	Plástico, negro
Aguja con tope	En el punto cero

Conexión a proceso		
Estándar	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 837-1 ■ Rosca métrica fina ■ Conexión de enchufe 	
Tamaño		
EN 837-1	G ¼ B, rosca macho ¹⁾	
Rosca métrica fina	<ul style="list-style-type: none"> ■ M14 x 1, rosca macho ■ M14 x 1, rosca hembra 	
Conexión de enchufe	Dimensiones personalizadas	
Capilar		
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plástico (PE-LLD) ²⁾ ■ Cobre ³⁾ ■ Cobre, revestimiento de plástico ³⁾ 	
Longitud	Capilar de plástico (PE-LLD)	170 ... 2.000 mm
	Capilar de cobre	86 ... 2.000 mm
	Capilar de cobre, revestido de PE	195 ... 2.000 mm
Material (en contacto con el medio)		
Muelle tubular	Aleación de cobre	
Conexión a proceso	EN 837-1, rosca métrica fina	Aleación de cobre
	Conexión de enchufe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plástico ■ Aleación de cobre
Capilar	Según el material elegido	

1) Existe una versión con junta de PTFE en la rosca

2) No disponible en combinación con conexiones a proceso de rosca métrica fina



3) Sólo disponible con conexiones a proceso de aleación de cobre

→ Otras conexiones a proceso a petición

Condiciones de utilización	
Temperatura del medio	-20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Temperatura ambiente	-20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Carga de presión máxima	
Carga estática	3/4 x valor final de escala
Carga dinámica	2/3 x valor final de escala
Carga puntual	Valor final de escala
Tipo de protección según IEC/EN 60529	IP41

Homologaciones

Homologaciones opcionales

Logo	Descripción	Región
	PAC Kazajistán Metrología, técnica de medición	Kazajistán
-	PAC Ucrania Metrología, técnica de medición	Ucrania
	PAC Uzbekistán Metrología, técnica de medición	Uzbekistán


Certificados (opción)

Certificados	
Certificados	2.2 Certificado de pruebas conforme a EN 10204 (p. ej. fabricación conforme al estado actual de la técnica, precisión de indicación)
Intervalo de calibración recomendado	1 año (en función de las condiciones de uso)

→ Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web

Dimensiones en mm [pulg]

DN 27 [1"]




Conexión, variable
Ilustración de la conexión por enchufe

Peso: Aprox. 22 g [0,78 onzas]

11596768.04

DN 40 [1 1/2"]



Conexión, variable
G 1/4 B ilustrado

Peso: Aprox. 50 g [1,76 onzas]

11597021.05

Información para pedidos

Modelo / Rango de indicación / Conexión a proceso / Longitud capilar / Opciones

© 07/2016 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.

Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.

Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

En caso de interpretación diferente de las instrucciones de uso traducidas y de la hoja técnica en inglés, prevalecerá la redacción inglesa.

